


piastra di comando DADG-FM-F9-VDE2

Codice prodotto: 8104802

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Pressione d'esercizio nominale	0,6 MPa 6 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	87 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Punto di rugiada inferiore di 10°C alla temperatura ambiente e del fluido E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	1.340 g
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	EPDM NBR
Materiale perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale piastra	Lega di alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato