


kit di adattatori DADG-AK-F9-2

Codice prodotto: 8104804

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	2
Basato sulla norma	VDI/VDE 3847-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Pressione d'esercizio nominale	0,6 MPa 6 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	87 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Punto di rugiada inferiore di 10°C alla temperatura ambiente e del fluido E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	418 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale piastra d'adattamento	Lega di alluminio anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato