


riduzione della corsa

VAVA-F12-H-H6

Codice prodotto: 8107369

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Limitazione corsa di apertura con ammortizzazione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicazioni per l'impiego	L'autorizzazione SIL sull'intero prodotto decade in caso di utilizzo con valvola obliqua VZXA.
Grado di protezione	IP6X
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	249 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale dado	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale ammortizzatore	Acciaio fortemente legato
Materiale connettore	Acciaio inossidabile fortemente legato