



Piastra di alimentazione verticale VMPA14-VSP-QS1/4

Codice prodotto: 8110626

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni griglia | 14 mm |
| Pressione d'esercizio | -0.09 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | -0.9 bar...10 bar |
| Pressione di pilotaggio Mpa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Pressione pilotaggio | 3 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso prodotto | 35 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | QS-1/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra di alimentazione | Rinforzato con PA |