


modulo elettronico VMPA-MPM-EMM-P5

Codice prodotto: 8111881

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	1
Numero max. bobine	1
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione d'esercizio CC, tensione di carico	21,6 ... 26,4 V
Corrente di eccitazione nominale per bobina	60 mA fino a 30 ms
Corrente nominale con riduzione della corrente	22 mA dopo 30 ms
Separazione di potenziale canale - Bus interno	No
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	20 g
Connessione elettrica	Multipolare
Materiale del corpo	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS