


raccordo a innesto a T NPQE-LQ-R18-Q4-P10

Codice prodotto: 8113069

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	3,4 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L, raccordo a innesto rapido supplementare longitudinale
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 8 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classe cleanroom	ISO Classe 4
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	8,97 g
Fissaggio	Esagono esterno CH10
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio R1/8
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 4 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone nichelato PBT
Materiale guarnizione filettatura	PTFE
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile