

# graffa di bloccaggio NPAP-QE-S-Q6-P10

Codice prodotto: 8113229

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 8 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 116 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	0,07 g
Attacco pneumatico	per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS