

# Graffa di bloccaggio NPAP-QE-S-Q10-P10

Codice prodotto: 8113231

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Dimensioni del pacchetto   | 10  |
| Posizione di montaggio   | Opzionale   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-13.775 psi...116 psi   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...8 bar   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364 zona III  |
| Classe camera bianca   | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente   | -5 °C...60 °C   |
| Peso prodotto  | 0.23 g  |
| Attacco pneumatico   | Per diametro esterno della tubazione di 10 mm   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |