

bobina

VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Codice prodotto: 8118317

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di isolamento	H
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 3,5 W 24 V ca: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA
Oscillazioni di tensione ammissibili	-15 % / +10 %
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certificato ente preposto	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex e mb IIC T5, T6
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Temperatura ambiente antideflagrante	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP66
Peso	580 g
Connessione elettrica	Morsettiera, filettatura di inserzione cavi M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS