


# blocco batteria-SET VABS-C12-6-S-B3

Codice prodotto: 8122792

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	6 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione di collegamento laterale
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressione d'esercizio	-1 ... 7 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Dimensione massima particella 5 µm
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	1,1 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 2	Per tubo con diametro interno 2 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	PBT