


sottobase
VABS-K2-10B-16-U14-P
Codice prodotto: 8122826

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Diametro nominale	1,6 mm
Attacco per fluidi	Filetto femmina 1/4-28 UNF-2B
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione di collegamento dabbasso
Numero max. posti valvola	1
Direzione di flusso	Non reversibile
Fluido d'esercizio	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Temperatura del fluido	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,2 Nm
Peso	7 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	PEEK