


Kit parallelo EAMM-U-86-D40-80PB-102

Codice prodotto: 8123501

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 86 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 5000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 175 kgmm ² |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.25 Nm |
| Coppia trasmissibile | 9.5 Nm |
| Peso prodotto | 2500 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D40 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 80PB 80R |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |