


kit parallelo EAMM-U-87-T46-67A-147

Codice prodotto: 8126164

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	87
Interasse	147 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	3.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	41,2 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,22 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	1.077 g
Codice interfaccia, attuatore	T46
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS