

kit di montaggio DARQ-K-V-F12S27-F07S14-R13

Codice prodotto: 8131545

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Basato sulla norma | EN 15081 ISO 5211 |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Quadrato interno e quadrato esterno Kit di montaggio |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Peso | 2.655 g |
| Attacco 1, funzione | Uscita attuatore |
| Collegamento 1, forma | SW27 Schema di foratura 12 |
| Attacco 2, funzione | Uscita di riduzione |
| Collegamento 2, forma | SW14 Schema di foratura 07 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale giunto | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale del ponticello di montaggio | Acciaio |
| Materiale disco | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale viti | Acciaio inossidabile fortemente legato |