


# piastra di comando DADG-FM-VDE1G18

Codice prodotto: 8131546

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio max.	9 Nm
Peso	227 g
Fissaggio	Fissaggio diretto con filetto sulla copertura terminale
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale del corpo	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Ottone nichelato