

giunto EAMD-56-46-24-23X27-U

Codice prodotto: 8134726

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|-----------------------|
| Diametro alloggiamento 1 | 24 mm |
| Diametro alloggiamento 2 | 23 mm |
| Taglia | 56 |
| Lunghezza nominale | 46 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 5.500 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 151 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 75 Nm |
| Peso | 409 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |