


giunto
EAMC-67-71-24-40-U
Codice prodotto: 8134949

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	24 mm
Diametro alloggiamento 2	40 mm
Taglia	67
Lunghezza nominale	71 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	302 kgmm ²
Coppia trasferibile	143 Nm
Peso	429 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS