

blocco batteria VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Codice prodotto: 8141067
Novità

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Alimentazione pressione di pilotaggio	Esterna Interna
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio
Peso	750 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 con attacco NAMUR
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio rivestito con copertura di Ematal
Materiale guarnizioni	NBR