


# piastra di adattamento VABA-C13-100-2-F90-G12

Codice prodotto: 8141665

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	1200 2300
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Adattatore per attuatore rotativo
Attacco valvola conforme alla norma	VDI/VDE 3847-2
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,9 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 9 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del fluido	-40 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	3.140 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico	Design della piastra di giunzione, aerazione
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale guarnizioni	EPDM NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato