


# Trasmissione EMGA-80-A-G8-100A

Codice prodotto: 8141747

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	80 mm
Dimensione flangia motore	100 mm
Gioco torsionale	0.22 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	8:1
Velocità max. dell'attuatore	7000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	50 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.934 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. motore	190 Nm
Efficienza max.	94 %
Rigidità torsionale	4.2 Nm/arcmin
Peso prodotto	4500 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	80G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	100A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)