


riduttore EMGA-120-P-G12-SAS-140

Codice prodotto: 8141760

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	120 mm
Dimensioni flangia motore	140 mm
Gioco torsionale	0,15 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	12:1
Numero di giri max. ingresso	6.500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	260 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	2,224 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	520 Nm
Grado di efficienza max.	96 %
Resistenza alla torsione	22 Nm/arcmin
Peso	9.000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	120G
Interfaccia riduttore, motore	140A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS