


# Trasmissione EMGA-60-P-G8-SST-57

Codice prodotto: 8141764

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	57 mm
Gioco torsionale	0.17 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	8:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	18 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.067 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. motore	29 Nm
Efficienza max.	97 %
Rigidità torsionale	2.4 Nm/arcmin
Peso prodotto	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	57A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)