

Tappo di chiusura B-1/4-F1A

Codice prodotto: 8142290

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	10
Conforme allo standard	DIN 908
Varianti	Metalli con rame, zinco o nichel come costituente principale sono esclusi dall'uso. Le eccezioni sono il nichel nell'acciaio, le superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine.
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Classe 6 secondo ISO 14644-1
Coppia nominale	8,5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	-20%
Peso prodotto	15 g
Tipo di montaggio	Esagono incassato, dimensione 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del tappo di chiusura	Acciaio, nichelato chimicamente
Materiale dell'o-ring	PA TPE-U(PUR)