

nipplo doppio NPFC-DS-G14-G14-M

Codice prodotto: 8142585

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Materiale raccordo filettato | Ottone nichelato |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio nominale, attacco pneumatico 1 | 9,05 Nm |
| Coppia di serraggio nominale, attacco pneumatico 2 | 9,05 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale | ± 20 % |
| Peso | 17,82 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale guarnizioni | PVC |