

nipplo doppio NPFC-DS-G38-G12-M

Codice prodotto: 8142589

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale, attacco pneumatico 1	47,9 Nm
Coppia di serraggio nominale, attacco pneumatico 2	38,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	36,36 g
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PVC