


portatarghette NEAU-LH-4

Codice prodotto: 8143238

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	5,4 mm
Altezza	12,1 mm
Lunghezza	23 mm
Fissaggio	Clip
Peso	0,3 g
Dimensioni contenitore	100
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Privo di alogeni
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Diametro cavo	4,2 ... 5,6 mm
Colore	Trasparente