


# raccordo per cavo NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Codice prodotto: 8151588

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 ... 75 °C
Grado di protezione	IP66 IP68
Nota sul tipo di protezione	IP68 a 5 bar per 30 minuti
ATEX categoria gas	II 2G
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex eb IIC Gb
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambiente antideflagrante	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX) secondo la direttiva UE RoHS
Taglia	M20x1,5
Diametro cavo	4 ... 13 mm
Colore	Nero
Informazioni sui materiali, connettore per cavo	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Peso	13 g
Dimensioni contenitore	1
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS