

Vite di chiusura NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Codice prodotto: 8151589

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 °C...75 °C
Grado di protezione	IP66 IP68
Nota sul grado di protezione	IP68 a 5 bar per 30 minuti
Categoria ATEX gas	II 2G
Categoria ATEX polvere	II 2D
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex eb IIC Gb
Tipo di protezione antideflagrante per polvere	Ex tb IIIC Db
Temperatura ambiente di esplosione	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IECEX)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) Conforme alla direttiva EU RoHS
Dimensione	M20x1,5
Colore	Nero
Materiale del connettore a cavo	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Peso prodotto	5 g
Dimensioni del pacchetto	1
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)