

# kit di collegamento DADG-AK-G8-25-200

Codice prodotto: 8159883

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Corsa	200 mm
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio	± 10 %
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	3 Nm
Peso	87,7 g
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale adattatore	Resina epossidica
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale viti	Acciaio, rivestito