


# sottobase VMPA-FB-AP-1-EMG-P5

Codice prodotto: 8161057

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	41 mm
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	175 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso