


Kit assiale EAMM-A-L48-80P-G2

Codice prodotto: 8164277

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Coppia trasmissibile | 17 Nm |
| Peso prodotto | 557 g |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 80P |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |