


forcella CRSG-M4

Codice prodotto: 8165295
Novità

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M4
Basato sulla norma	ISO 8140
Conforme alla norma	DIN 71752
Attacco filettato	Filetto femmina M4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	8 g
Materiale forcella	Acciaio fortemente legato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio fortemente legato
Materiale sistema di blocco	Acciaio fortemente legato