

tubo in plastica PUN-H-SF-12X2,3-SW

Codice prodotto: 8167906

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	49 mm
Diametro interno	7,4 mm
Raggio min. di curvatura	21 mm
Indicazioni per l'impiego	TPE-U Ether basiert
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,6 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 6 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 87 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,3 MPa -0,95 ... 13 bar -13,775 ... 188,5 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,7 MPa a 0 - 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Prova antincendio materiale	UL94 HB
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-35 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,085 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 12 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 54 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)