


Fissaggio sensore DASP-V4-8-A-R1

Codice prodotto: 8174843

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Progettazione	Per tirante
Posizione di montaggio	Opzionale
Per alesaggio	Diametro 32 Diametro 40 Ø50 Diametro 63
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Coppia di serraggio	0.6 Nm...1 Nm
Peso prodotto	28 g
Tipo di montaggio	Serrato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale staffa di fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega