


unità di manutenzione

MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Codice prodotto: 8176521

Novità

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	4
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Portata normale scarico 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Portata nominale normale	1.500 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Non esiste alcuna compatibilità con l'olio di estere
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura di stoccaggio	-5 ... 50 °C
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	470 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio Con accessori A scelta:
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS