


## unità di manutenzione

### MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Codice prodotto: 8176530

Novità

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Taglia                                                   | 6                                                                               |
| Serie                                                    | MS                                                                              |
| Posizione di montaggio                                   | Verticale +/- 5°                                                                |
| Indicazione della pressione                              | Con manometro                                                                   |
| Pressione d'esercizio Mpa                                | 0,1 ... 1 MPa                                                                   |
| Pressione d'esercizio                                    | 1 ... 10 bar                                                                    |
| Portata normale scarico 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min                                                                     |
| Portata nominale normale                                 | 5.300 l/min                                                                     |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | Non esiste alcuna compatibilità con l'olio di estere                            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                                                  |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Classificazione RSBP a CD-0033                           | F1a                                                                             |
| Temperatura di stoccaggio                                | -5 ... 50 °C                                                                    |
| Temperatura del fluido                                   | -5 ... 50 °C                                                                    |
| Temperatura ambiente                                     | -5 ... 50 °C                                                                    |
| Peso                                                     | 1.250 g                                                                         |
| Fissaggio                                                | Montaggio in linea<br>Con squadretta di fissaggio<br>Con accessori<br>A scelta: |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                                                                 |