

Ponticello di montaggio DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Codice prodotto: 8183116

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	Ponticello di montaggio
Il punto di connessione per il regolatore di posizione e l'indicatore di posizione corrisponde alla norma	VDI/VDE 3845 misura AA 1 VDI/VDE 3845 misura AA 2 VDI/VDE 3845 dimensione AA 3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso prodotto	100 g
Tipo di montaggio	Su flangia di fissaggio secondo ISO 5211
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ponticello di montaggio	PA
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale disco	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile