

# Kit assiale

## EAMM-A-N38-60P

Codice prodotto: 8188590

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	36 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	12.5 Nm
Peso prodotto	314 g
Codice interfaccia, attuatore	N38
Codice interfaccia, ingresso motore	60P 60PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)