

reostato di frenatura CACR-LE2-6-W60-V

Codice prodotto: 8189339
Novità

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Libera convezione Verticale
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 380 V	2.000 Ws
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 780 V	2.000 Ws
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C	180 W
Potenza nominale, reostato di frenatura	60 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 380 V	60 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 780 V	60 W
Valore resistenza	6 Ohm
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di superficie max	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Peso	150 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS