


Fissaggio dita di presa EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Codice prodotto: 8191126

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Montaggio verticale della pinza
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	95 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale squadretta	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato