

piastra di scarico VABF-XA-12-M1-C

Codice prodotto: 8191741
Novità

FESTO

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di scoppio	17 bar
Portata normale	5.200 l/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	95 dB(A)
Livello di potenza sonora a 1 m di distanza	106 dB(A)
Peso	24,9 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale silenziatore	PE