

Montaggio su guida DIN VAME-XA-H

Codice prodotto: 8191782

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni del pacchetto	2
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia nominale	1.9 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	24.2 g
Tipo di montaggio	Filettato
Materiale del fissaggio per guida DIN	Acciaio altolegato, inossidabile
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega