

Calotta di copertura NEAU-AK-M8

Codice prodotto: 8196625

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	10 mm
Altezza	11 mm
Dimensione	M8x1
Progettazione	Tappo di chiusura
Tipo di montaggio	Filettato
Peso prodotto	4.8 g
Dimensioni del pacchetto	8
Collegamento elettrico	Connettore femmina
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Colore corpo	Nero
Materiale corpo	PBT
Posizione di montaggio	Opzionale
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Prova tenuta al fuoco	UL94 V-0
Colore	Nero