

fissaggio del profilo EAHF-E24-60-P-D5

Codice prodotto: 8197131

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	60
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Peso prodotto	87 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio