

Calotta dita di presa HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Codice prodotto: 8203480

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Diametro minimo da serrare	30 mm
Max. diametro da serrare	55 mm
Corsa di lavoro	0 mm...55 mm
Numero di dita della presa	2
Progettazione	Per pinze
Design	accoppiabile con attrito
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	68 g
Colore	Blu
Durezza Shore	A 40 +5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dita di presa	VMQ (silicone), antistatico