

Calotta dita di presa HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Codice prodotto: 8203482

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Diametro minimo da serrare	80 mm
Max. diametro da serrare	110 mm
Corsa di lavoro	30 mm...125 mm
Numero di dita della presa	4
Progettazione	Per pinze
Design	accoppiabile con attrito
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	315 g
Colore	Blu
Durezza Shore	A 40 +5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dita di presa	VMQ (silicone), antistatico