

Dita di presa HAFH-B30-16-45-N

Codice prodotto: 8207226

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Per pinze
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	42 g
Tipo di montaggio	Avvitato alla pinza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dita di presa	Lega di alluminio battuto anodizzato Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Materiale della calotta	POM
Materiale piastra	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Materiale del pin di centratura	Acciaio