


Pinza morbida HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Codice prodotto: 8207885

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Corsa di lavoro	0 mm...55 mm
Diametro minimo da serrare	30 mm
Max. diametro da serrare	55 mm
Tipo d'azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Adattivo
Numero di dita della presa	2
Design	accoppiabile con attrito
Pressione d'esercizio	-0.085 MPa...0.02 MPa -12.325 psi...2.9 psi
Pressione di lavoro	-0.85 bar...0.2 bar
Pressione di scoppio della calotta	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Frequenza d'esercizio max. della pinza	5 Hz
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Grado di protezione	IP69K
Forza di presa totale	5 N
Peso prodotto	240 g
Tipo di montaggio	dopo ISO 9409-1-50-4-M6
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	PA rinforzato

Caratteristica	Valore
Materiale viti	Acciaio inossidabile
Materiale dita di presa	VMQ (silicone), antistatico
Materiale della calotta	PA rinforzato
Colore	Blu
Durezza Shore	A 40 +5