


Pinza morbida HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Codice prodotto: 8207889

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	70
Corsa di lavoro	20 mm...90 mm
Diametro minimo da serrare	55 mm
Max. diametro da serrare	80 mm
Tipo d'azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Adattivo
Numero di dita della presa	3
Design	accoppiabile con attrito
Pressione d'esercizio	-0.085 MPa...0.02 MPa -12.325 psi...2.9 psi
Pressione di lavoro	-0.85 bar...0.2 bar
Pressione di scoppio della calotta	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Frequenza d'esercizio max. della pinza	5 Hz
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Grado di protezione	IP69K
Forza di presa totale	10 N
Peso prodotto	318 g
Tipo di montaggio	dopo ISO 9409-1-50-4-M6
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	PA rinforzato

Caratteristica	Valore
Materiale viti	Acciaio inossidabile
Materiale dita di presa	VMQ (silicone), antistatico
Materiale della calotta	PA rinforzato
Colore	Blu
Durezza Shore	A 40 +5