

Suction cup with connector OGVM-40-A-N-G38F

Codice prodotto: 8211026

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	10 mm
Raggio min. del pezzo	30 mm
Dimensione nominale	4 mm
Diametro ventosa	40 mm
Volume ventosa	7.8 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, soffiello, 1,5 convoluzioni
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-60 kPa -8.7 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.6 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	60 N
Forza laterale alla pressione nominale	62 N
Peso prodotto	28 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	Filetto femmina G3/8
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del tappo filettato	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR